

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.043.0158.5

Connettore da pannello GST18I4L B1H TR01

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.043.0158.5
EAN	4049088255137
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1

Dati di connessione

Attacchi per polo	1
-------------------	---

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,037 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	24 mm
-----------	-------

larghezza	38 mm
Altezza	13 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.590.4556.0	Chiusura GST18 WS	
05.590.4556.1	Chiusura GST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	