

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.943.3553.0

Connettori GST18I4S B1 ZR1 GR01

gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,8 - 11,5 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia



Nr. Art.	92.943.3553.0
EAN	4015573785663
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 2
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura dei poli	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7032

Dati di connessione

Diametro cavo max.	11,5 mm
Diametro cavo	6,8 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	38,5 mm
Lunghezza di spelatura	7 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presca
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP40

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,121 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	zincato

Dimensioni




Lunghezza	69,4 mm
larghezza	38 mm
Altezza	15 mm

Accessori



Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.044.0058.0	Connettore da pannello GST18I4L S1H WS	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
92.044.0158.0	Connettore da pannello GST18I4L S1H GR01	geis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.207.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I4KSB- 15 10TR01	geis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso



Teile-Nr. <i>part - no.</i>	Farbe <i>colour</i>	Typ <i>type</i>
92.943.3553.0	grau <i>grey</i>	GST1814S B1 ZR1 GR0
92.943.3553.5	tomatenrot tomato red	GST1814S B1 ZR1 TR0



Tolerierung Size ISO 14005 (Tolerance system Size ISO 14005) ([This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].)				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2014 Top/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Farbe/colour:		gezeichnet from 07.07. Ritter		92.943.3553.0 01K	
/ Maßstab/Scale		siehe Tabelle/		geprüft checked - -			
2:1		see table		Name/pr. Stand. check - -			
/ Vol.		mm ³ oft./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Type siehe Tabelle		Benennung/Title <i>female connector with strain-relief</i>	
/		Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision				see table		Schraubanschluss/ screw connection 250/400V AC, 20A, 2.5mm	