Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.044.0058.0

Connettore da pannello GST18I4L S1H WS

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco

Nr. Art.	92.044.0058.0
EAN	4015573425156
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura dei poli	2, N, PE, 1

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Angolo di inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,035 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	zincato

Dimensioni


Lunghezza	24 mm
larghezza	38 mm
Altezza	13 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione

05.590.4556.0	Chiusura GST18 WS	
05.590.4556.1	Chiusura GST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	

Disegno tecnico



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
92.044.0058.0	weiß/white	GST18I4L S1H ws
92.044.0058.1	schwarz/black	GST18I4L S1H sw

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	18.12.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.044.0058.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	10.07.2013/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
MALE CONNECTOR
STECKERTEIL (a)
Lötanschluß, horizontal/soldered conn. horizontal
250V AC 20A

OU-PEM-08/91

92044005801K_2 CADM3030 Lunz 2013-07-10T11:28:54 1.000