

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.1004.7

### Cavo preconfezionato GST18I4KS-S 15 10GN02

gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero,  
Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente  
nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità  
Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm²,  
Colore della codifica / inserto verde



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 92.207.1004.7 |
| EAN                 | 4049088333804 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale                   | 16 A                                                 |
| Tensione nominale                   | 250 V / 400 V                                        |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento               | 2                                                    |
| Codifica meccanica                  | Codice 4                                             |
| Resistenza di contatto              | 11,8 mOhm                                            |
| Bloccabile                          | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto     | verde                                                |
| Marcatura del polo                  | 1, PE, 2/N, 3                                        |
| Colore della custodia con serracavo | Nero                                                 |

#### Esecuzione

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Sezione nominale conduttore     | 1,5 mm²                        |
| Grado di protezione (IP)        | IP40                           |
| Lunghezza di spelatura          | 9 mm                           |
| Lunghezza sguainatura           | 35 mm                          |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo                    | H05VV-F                        |
| Colore del cavo                 | Nero                           |
| Diametro cavo max.              | 9,2 mm                         |
| Tipo di cavo                    | Spina - terminale libero       |
| Tipo di cavo preconfezionato    | Cavo di connessione            |
| Esecuzione lato 1               | Terminale libero               |
| Esecuzione lato 2               | Spina GST18I4                  |
| Schermato                       | No                             |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Porti rilevamento | No |
|-------------------|----|

**Materiale**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Trattamento superficie                                      | stagnato    |
| Privo di alogeni                                            | No          |
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa           | 70 °C       |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C      |
| Carico di infiammabilità                                    | 0,55 kWh/St |
| Classe di infiammabilità                                    | Eca         |

**Dimensioni**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 1 m |
|------------------|-----|

**Accessori**

| Nr. Art.      | Tipo                                    | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS                     |             |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW                     |             |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN |             |

