

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.1000.7

### Cavo preconfezionato GST18i4KSBS 15 10GN02

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto verde



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 92.207.1000.7 |
| EAN                 | 4049088333545 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo      |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale                   | 16 A                                                 |
| Tensione nominale                   | 250 V / 400 V                                        |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento               | 2                                                    |
| Codifica meccanica                  | Codice 4                                             |
| Resistenza di contatto              | 12,2 mOhm                                            |
| Bloccabile                          | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto     | verde                                                |
| Marcatura del polo                  | 1, PE, 2/N, 3                                        |
| Colore della custodia con serracavo | Nero                                                 |

#### Esecuzione

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Sezione nominale conduttore  | 1,5 mm²              |
| Grado di protezione (IP)     | IP40                 |
| Tipo di cavo                 | H05VV-F              |
| Colore del cavo              | Nero                 |
| Diametro cavo max.           | 9,2 mm               |
| Tipo di cavo                 | Preso - spina        |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di collegamento |
| Esecuzione lato 1            | Connettore GST18i4   |
| Esecuzione lato 2            | Spina GST18i4        |
| Schermato                    | No                   |

#### Materiale

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Trattamento superficie | stagnato |
| Privo di alogeni       | No       |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Resistenza del cavo alla temperatura continuativa           | 70 °C       |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C      |
| Carico di infiammabilità                                    | 0,67 kWh/St |
| Classe di infiammabilità                                    | Eca         |

**Dimensioni**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 1 m |
|------------------|-----|

**Accessori**

| Nr. Art.      | Tipo                                    | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS                     |             |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW                     |             |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18/3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18/3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9153.0 | Coperchio di protezione GST18/4 BUCHSEN |             |

