

Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.207.3064.0

Cable de conexión GST18i4KS-S 15H 30TR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate



Artículo N°	92.207.3064.0
EAN	4049088315206
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Resistencia de continuidad	34,6 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rojo tomate
Codificación del polo	2, N, PE, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	9,2 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i4

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,323 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	3 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Tapón GST18I4 BUCHSEN	

A
B

C	D
---	---

	E	
--	---	--

F

Year	Percent
1980	15
1985	22
1990	28
1995	35
2000	42

Gesamt länd

age/tot



1



3	4	5	6	QU-MEE-01/14 -
---	---	---	---	----------------