Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.207.4004.0

Cable de conexión GST18I4KS-S 15 40TR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate



Artículo Nº	92.207.4004.0
EAN	4049088314919
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Resistencia de continuidad	46 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rojo tomate
Codificación del polo	2, N, PE, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	9,2 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i4

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	1,835 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones


Longitud total	4 m


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Tapón GST18I4 BUCHSEN	

Dibujo técnico







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exampel (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX04.0	XX in dm-Schritten	92.207.1004.0 = 10dm/L= 1000mm	GST18I4KS-S 15 10TR01
U2.207.XX04.0	XX in m-Schritten	U2.207.1204.0 = 12 m/L=12000mm	GST18I4KS-S 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	29.05.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.207.0504.0 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: GST1814 KS-S 15 ...TR01

Benennung/Title: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm