

Ficha técnica de producto

Artículo N° 92.207.3004.0

Cable de conexión GST18I4KS-S 15 30TR01

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate



Artículo N°	92.207.3004.0
EAN	4049088314902
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Resistencia de continuidad	34,6 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rojo tomate
Codificación del polo	2, N, PE, 1
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	9,2 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18I4

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,407 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones


Longitud total	3 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Tapón GST18I4 BUCHSEN	

L

○



weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exempel (colour: tomato red)		Typ type	
92.207.XX04.0		XX in dm-Schritten	92.207.1004.0 = 10dm/L= 1000mm		GST1814KS-S 15 10TR01	
U2.207.XX04.0		XX in m-Schritten	U2.207.1204.0 = 12 m/L=12000mm		GST1814KS-S 15 X12TR01	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14405(☉)/Tolerance system Size ISO 14405(☉). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbot/- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD – Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD – drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
		 Werkstoff/Material Maßstab/Scale 	2015 Tag/Date gezeichnet/drawn 29.05. geprüft/checked - Normpr. Stand, check -		Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.207.0504.0 01K	
					Index	
Vol. mm ³ Offl./Surf. mm ²			Ersatz für/Replacement for: -			
 wieland www.wieland-electric.com			Type GST1814 KS-S 15 ...TR01		Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Stecker/male – freies Ende/free end Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm	
Index Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung-Revision						