Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.043.0158.5

# Conector de empotrar GST18I4L B1H TR01

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Rojo tomate




| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 92.043.0158.5 |
| EAN | 4049088255137 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 2, N, PE, 1 |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Terminaciones por polo | 1 |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo | Hembra |
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Inclinación | 90 ° |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0,037 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud | 24 mm |

| | |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Altura | 13 mm |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | Bloqueo GST18 WS | |
| 05.590.4556.1 | Bloqueo GST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9153.0 | Tapón GST18I4 BUCHSEN | |