fiche produit

article n° 99.400.9999.7

cadre de montage RST20/25

Cadre de montage RST20/25 pour prise système, adapté au connecteur d'appareil M25 2/3/4 ou 5 pôles



article n°	99.400.9999.7
EAN	4049088305993
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données techniques

longueur	80,2 mm
largeur	80,2 mm
couleur	blanc
type de construction	cadre de montage
type de construction	pour les embases M25

modules compatibles

article n°	type	description
96.031.1053.1	connexion de périphériques RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
96.031.5053.1	connexion de périphériques RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
99.405.9999.7	assemblage de câbles RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
99.404.9999.7	boîte de montage en surface RST20/25	

dessin technique

