

Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.285.3227.0

Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 12



Nr. Art.	Z7.285.3227.0
EAN	4015573158382
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni


SEV-Ex

Dati tecnici

Generale

Colore	giallo
Passo	15,95 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	12
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo

07.285.20
3227.0



2-20x 05.511.1021.0

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type		
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35 M-20		
Z7.285.22MM.0	2	27,95	15,95	IVB WKN 35-2		
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3		
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4		
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5		
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6		
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7	MM	
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8	27	Katalogteil catalogue part
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9		
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10		
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11	97	spezielle Verpackung special packing
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12		

Freileitanz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Ind.	
	/	/	Entworfen	06.03.	Treschan	T	Z7.285.2027.0 01K		
	/		Geprüft	- "	DAT				
	/	 wieland Elektro- Verbindungen	Normgepr.	-	-	Ersatz für:			
	/		Typ: IVB WKN 35-..	Benennung					
	/			VERBINDUNGSSTEG jumper bar					
Buchsleiste		Datum / Blatt							
Änderung									