Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z7.285.3027.0

Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 10



Nr. Art.	Z7.285.3027.0
EAN	4015573158344
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni


SEV-Ex

Dati tecnici

Generale

Colore	giallo
Passo	15,95 mm
Numero di morsetti con ponti di parallelo	10
Tipo di montaggio	Avvitabile
Isolato	sì
Esecuzione	Ponte di parallelo

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.285.20MM.0	20	315,05	303,05	IVB WKN 35 M-20
Z7.285.22MM.0	2	27,95	15,95	IVB WKN 35-2
Z7.285.23MM.0	3	43,9	31,9	IVB WKN 35-3
Z7.285.24MM.0	4	59,85	47,85	IVB WKN 35-4
Z7.285.25MM.0	5	75,8	63,8	IVB WKN 35-5
Z7.285.26MM.0	6	91,75	79,75	IVB WKN 35-6
Z7.285.27MM.0	7	107,7	95,7	IVB WKN 35-7
Z7.285.28MM.0	8	123,65	111,65	IVB WKN 35-8
Z7.285.29MM.0	9	139,6	127,6	IVB WKN 35-9
Z7.285.30MM.0	10	155,55	143,55	IVB WKN 35-10
Z7.285.31MM.0	11	171,5	159,5	IVB WKN 35-11
Z7.285.32MM.0	12	187,45	175,45	IVB WKN 35-12

MM

27 Katalogteil catalogue part

97 spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: /

	2002	Tag	Name
Entworfen		06.03.	Treschan
Geprüft		-	
Normgepr.		-	-

Zeichnung Nr.: T Z7.285.2027.0 01K | Index

Ersatz für:

wieland Elektrische Verbindungen

Typ: IVB WKN 35-..

Benennung: VERBINDUNGSSTEG jumper bar

Buchstabe	Datum / Blatt
Änderung	

Z7285202701 CAMU28 treschan 06.03.2002 14:36:23 1.000