
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.203.5055.6

Morsetto passante WTP 2,5/4 D1/2 BL



Nr. Art.	56.203.5055.6
EAN	4049088180897
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	blu
Numero di punti morsetto per piano	3
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Anschlussart	Attacco ad innesto
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Dati tecnici

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	60 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco	Attacco ad innesto
Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²

Sezione minima cavo flessibile	0,2 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Sezione minima cavo semirigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	4 mm²
Sezione massima conduttore flessibile	0,2 mm²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	4 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	20 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2355.8	Copertura con simbolo di pericolo AD WTP 2,5	
07.312.6955.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 D1/2/35	
07.312.7055.0	Piastrina di separazione TWFN 2,5 D1/2/35	
05.564.3755.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	