


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.7655.0

Morsetto a più piani WKFN 2,5 E/N/D/35



Nr. Art.	56.703.7655.0
EAN	4015573747647
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passio	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82,2 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
-------------------	-----------------

Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	20 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.261.1127.0	Spina di collegamento IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7355.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 E/35	
07.312.7455.0	Piastrina di separazione TWFN 2,5 E/35	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

