Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.704.5155.6

Morsetto passante WKFN 4 D2/2/35 BLAU



Nr. Art.	56.704.5155.6
EAN	4015573767140
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	blu
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	4
Larghezza/passo	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82,2 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla

Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm²
Massima sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-10 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	30 A
Sezione CSA	24-10 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	32 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.261.1227.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9055.0	Piastrina di chiusura APFN 4 D2/2	
07.312.9055.6	Piastrina di chiusura APFN 4 D2/2 BLAU	
07.312.9055.7	Piastrina di chiusura APFN 4 D2/2 GRUEN	
07.312.9155.0	Piastrina di separazione TWFN 4 D2/2/35	
07.312.9155.6	Piastrina di separazione TWFN 4 D2/2/35 BLAU	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

Disegno tecnico









Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.704.5155.0	grau grey	WKFN 4 D2/2/35
56.704.5155.6	blau blue	WKFN 4 D2/2/35 BLAU

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.704.5155.0 01K	Index
	/			Entworfen	12.03.	Bauer F.			
	/			Geprüft	-	-			
	/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ WKFN 4 D2/2/35..		Benennung DUO_DURCHGANGSKLEMME fasis Pro Federkraftausführung 4mm² duo-terminal with spring clamp connection			
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (ø) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

56704515501K_4 CAD/CAD Bauer 2004-03-15T14:14:32 1.000