
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.702.5053.0

Morsetto passante WKF 1,5 D1/2/35



Nr. Art.	56.702.5053.0
EAN	4015573731783
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Nota

Nota	con/senza ponticelloPer mantenere le corrette distanze di isolamento, il lato aperto di un morsetto passante ed entrambi i lati di un ponticello devono essere coperti da divisori.

Generale

Sezione nominale	1,5 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	3
Larghezza/passo	4,15 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	17,5 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico

Lunghezza	60,4 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,08 mm²
Massima sezione cavo rigido	1,5 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,08 mm²
Massima sezione cavo flessibile	1,5 mm²
Lunghezza di spelatura	10 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-14 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	15 A
Field wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	26-14 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.268.0227.0	Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 2	
Z7.268.0327.0	Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 3	
Z7.268.0427.0	Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 4	
Z7.268.0527.0	Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 5	
Z7.268.1027.0	Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 10	
Z7.268.2027.0	Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.6953.8	Copertura con simbolo di pericolo ADF 1,5/5	
07.312.8353.0	Piastrina di chiusura APF 1,5 D1/2	
07.312.8453.0	Piastrina di separazione TWF 1,5 D1/2	
Z4.243.2053.0	Targhetta di identificazione BZ/WKF 1,5/10	
04.243.2053.0	Strisce di targhette di siglatura BZ/WKF 1,5	

Disegno tecnico

