


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.704.8153.0

Morsetto sezionatore di neutro WKF 4 NT / 35



Nr. Art.	56.704.8153.0
EAN	4015573613324
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	blu
Larghezza/passio	6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	25 A
Tensione nominale	400 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di connessione richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	69,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²
Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm
Per guida N	3x10 mm



Dati tecnici UL/CSA

Sezione CSA	22-10 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	25 A


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.261.1227.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
98.290.1000.0	Sbarra collettore di neutro 9813 M SN 10X3 1000MM	
07.312.5653.0	Piastrina di chiusura APF 4 NT	

○ Diese Maße werden bei Ausdrucken besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE spezifizierten Maße sind nur für die jeweilige Zwickelgröße gültig



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/	2:1			Entworfen	05.11.	Schneiderb.		
	/				Geprüft	-	-		
	/				Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Typ WKf 4NT/35		Benennung				
	/				INSTALLATIONSKLEMME installation clamp				
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	i
	1.1
	2.1
	1.1