


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.716.9053.0

Conduttore di protezione WKF 16SL/35



Nr. Art.	56.716.9053.0
EAN	4015573501805
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	16 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	12 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	82 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	4 mm ²

Massima sezione cavo rigido	10 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	4 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	16 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Lunghezza di spelatura	15 mm




Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-4 AWG
Sezione CSA	12-4 AWG

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.284.4227.0	Spina di collegamento IVBWK 16- 2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschließlich für Montage
Mit „A“ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Isolierplatte (Farbe: gelb)
insulating cover (colour: yellow)

Weitere Daten siehe Katalog
further datas see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grün colour: green	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.716.9053.0 01K	Index a	
	/	x		Entworfen	13.11.	Schneiderb.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/		wieland Elektrische Verbindungen	Typ WK 16 SL/ 35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME earth lead terminal (screwless) schraubelos			
a	22.06.2010/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									