


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.9353.0

Conduttore di protezione WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35



Nr. Art.	56.703.9353.0
EAN	4015573587564
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	3
Larghezza/passso	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	60,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²


Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-12 AWG
Sezione CSA	24-12 AWG

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.2353.0	Piastrina di chiusura APF 2,5/D 1/2	
07.312.2353.6	Piastrina di chiusura APF 2,5/D 1/2 BLAU	
07.312.2353.7	Piastrina di chiusura APF 2,5/D 1/2 GRUEN	



– Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405/ Tolerance system Size ISO 14405/ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/ 		Werkstoff/Material (b) Farbe: grün/gelb marmoriert colour green/yellow marbled		2002 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 23.07. Schneidverb. geprüft/checked - - Vormenge, Stand, check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. 56.703.9353.0 01K b	
/ Maßstab/Scale 2:1		Vol. mm³ Off./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
b 15.09.2014/ a 29.06.2004/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type WKF2,5/01/ 2/SL/35 Benennung/Title		SCHUTZLEITERKLEMMLE schraubenlos PE-terminal (screwless)	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.