
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.710.0053.0

Morsetto passante WKF 10/35



Nr. Art.	56.710.0053.0
EAN	4015573501638
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	10 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	57 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	70 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla

Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	2,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	10 mm²
Sezione minima cavo flessibile	2,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	10 mm²
Lunghezza di spelatura	13 mm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	14-8 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	55 A
Field wiring di corrente	55 A
Sezione CSA	14-8 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	65 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.283.8227.0	Spina di collegamento IVBWKF 10- 2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (Z) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.- Nr. part-nr.	Farbe colour	Typ type
56.710.0053.0	grau grey	WKF 10/35
56.710.0053.6	blau blue	WKF 10/35 BLAU WKF 10/35 blue

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: x | Werkstoff und Oberfläche:

	2002	Tag	Name
Entworfen	12.11.	Schneiderb.	
Geprüft	-	-	
Normgepr.	-	-	

Zeichnung Nr.: T 56.710.0053.0 01K | Index: a

Ersatz für: -

Benennung: DURCHGANGSKLEMME
terminal (screwless)
schraubenlos

wieland Elektrische Verbindungen

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
a	23.09.2004/	

5671005300 1K_4 CADKO20 Bauer 2004-09-23T13:27:01 1.000