Data sheet del prodotto

Nr. Art. Z1.110.9055.7

Spina presa WBF 2,5 1/R/SL



Nr. Art.	Z1.110.9055.7
EAN	4049088048883
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Montaggio diretto
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Montaggio diretto
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	20,8 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla

Tipo di attacco 2	Attacco ad innesto
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	24-12 AWG
Tensione UL	500 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	500 V
Corrente CSA	20 A