
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.2053.0

Morsetto passante WKF 2,5 D2/8113/35



Nr. Art.	56.703.2053.0
EAN	4015573484320
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	4
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Guida DIN 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	76,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto

Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	11 mm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	15 A
Field wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	15 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.4153.0	Piastrina di chiusura APF 2,5/D2 /8113	
07.312.4153.6	Piastrina di chiusura APF 2,5/d2/8113 BLAU	
05.561.6553.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 WEISS	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

Disegno tecnico



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Farbe colour	Type type
56.703.2053.0	grau grey	WKF 2,5 D2/35/8113
56.703.2053.6	blau blue	WKF 2,5 D2/35/8113 BLAU WKF 2,5 D2/35/8113 blue

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche: | wieland Elektrische Verbindungen

	Name	Tag
2002		
Entworfen	Schneiderb.	25.09.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

T | Zeichnung Nr. 56.703.2053.0 01K | Index a

Ersatz für: -

Benennung
DURCHGANGSKLEMME
terminal

Buchstabe	Datum / Blatt
a	28.06.2004/
Änderung	

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Z gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

56703053001K_4 C4D0020 Base 2004-06-29T08:09:45 1:000