Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.503.7955.0

Morsetto per sensore WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0



Nr. Art.	57.503.7955.0
EAN	4015573507876
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	3
Numero di punti morsetto per piano	1
Larghezza/passo	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	24 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	53,4 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite

Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	7 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,4 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	24 V
Factory wiring di corrente	25 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	24 V
Corrente CSA	25 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.267.0227.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 2 ROT	
Z7.267.0227.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 2 BLAU	
Z7.267.0327.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 3 ROT	
Z7.267.0327.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 3 BLAU	
Z7.267.0427.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 4 ROT	
Z7.267.0427.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 4 BLAU	
Z7.267.0527.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 5 ROT	
Z7.267.0527.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 5 BLAU	
Z7.267.0627.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 6 ROT	
Z7.267.0627.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.0727.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 7 ROT	
Z7.267.0727.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 7 BLAU	
Z7.267.0827.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 8 ROT	
Z7.267.0827.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 8 BLAU	
Z7.267.0927.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 9 ROT	
Z7.267.0927.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 9 BLAU	
Z7.267.1027.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 10 ROT	
Z7.267.1027.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 10 BLAU	
Z7.267.1127.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 11 ROT	
Z7.267.1127.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.1227.5	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 12 ROT	
Z7.267.1227.6	Pettine di collegamento isolato IVB WK 2,5-K- 12 BLAU	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.0555.0	Piastrina di separazione TW 2,5-4 K/U /V0	

Disegno tecnico






Zubehör/accessories:


Verbindungssteg isoliert
jumper bar insulated


Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
mounting rail EN 60715-35x7,5







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.503.7855.0	WK 2,5-4 KI/U/VO	ohne LED/without LED
57.503.7955.0	WK 2,5-4 KI/U-N GN/VO	mit LED/with LED
57.503.8055.0	WK 2,5-4 KI/U-PGN/VO	mit LED/with LED

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grau / colour: grey	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 57.503.7855.0 01K / Index
/	/			Entworfen	22.05.	Duetsch		
/	/			Geprüft	-	-		
/	/	Vol. mm³	Oft. mm²	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -
/	/	wieland Elektrische Verbindungen						Benennung: INITIATORENKLEMME / initiator terminal
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of documents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

57503785501K_4 CADKURZ 2004-09-03T13:39:33 1.000