

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.106.1055.0

Morsetto con bullone WRT 6 TK



Nr. Art.	57.106.1055.0
EAN	4049088142796
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	6 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	11 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V2
Tipo di montaggio	Guida DIN 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

Dati tecnici

Corrente nominale	41 A
Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	86 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco con bullone
Tipo di attacco 2	Attacco con bullone
Sezione minima cavo flessibile	1,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	6 mm ²

Sezione minima cavo semirigido	1,5 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	6 mm ²
Coppia di serraggio conduttore	1,2 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-8 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	35 A

