
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.904.6855.0

Morsetto portafusibile WK 4/THSI6,3 GL 500U/V0



Nr. Art.	57.904.6855.0
EAN	4015573528390
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Larghezza/passo	10 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Fusibile impiegato	Fusibile G 6,3x32 mm
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	10 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	77,2 mm

Dati di connessione


Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²


Massima sezione cavo rigido	6 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	8 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-10 AWG
Tensione UL	500 V
Factory wiring di corrente	15 A
Field wiring di corrente	15 A
Sezione CSA	22-10 AWG
Tensione CSA	500 V
Corrente CSA	10 A

Disegno tecnico






Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ
57.904.6355.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3...U
57.904.6455.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 12 U
57.904.6555.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 24 U
57.904.6655.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 60 U
57.904.6755.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 250 U
57.904.6855.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 500 U

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: x | Werkstoff und Oberfläche: | 2003 | Tag | Name
Entworfen: 22.04. | Lunz S.
Geprüft: - | -
Normgepr.: - | -

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ siehe Tabelle

Benennung: SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

T | Zeichnung Nr.: 57.904.6355.0 01K | Index

Ersatz für: -

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.