
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.904.6755.0

Morsetto portafusibile WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 57.904.6755.0 |
| EAN | 4015573528383 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Fusibile impiegato | Fusibile G 6,3x32 mm |
| Montageart | Guida DIN / Guida G |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | No |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Lunghezza | 77,2 mm |

**Dati di connessione**


| | |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0,5 mm² |


| | |
|---|---|
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0,5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0,5 Nm |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sezione UL | 22-10 AWG |
| Tensione UL | 250 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 250 V |
| Corrente CSA | 10 A |

Disegno tecnico





Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15




| Teile-Nr./part-nr. | Farbe/colour | Typ |
|---|---|---|
| 57.904.6355.0 | grau/grey | WK4/THSI 6,3...U |
| 57.904.6455.0 | grau/grey | WK4/THSI 6,3 LED 12 U |
| 57.904.6555.0 | grau/grey | WK4/THSI 6,3 LED 24 U |
| 57.904.6655.0 | grau/grey | WK4/THSI 6,3 LED 60 U |
| 57.904.6755.0 | grau/grey | WK4/THSI 6,3 GL 250 U |
| 57.904.6855.0 | grau/grey | WK4/THSI 6,3 GL 500 U |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: x | Werkstoff und Oberfläche: | 2003 | Tag | Name
Entworfen: 22.04. | Lunz S.
Geprüft: - | -
Normgepr.: - | -

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ siehe Tabelle

Benennung: SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

T | Zeichnung Nr.: 57.904.6355.0 01K | Index

Ersatz für: -

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.