
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.504.3655.0

Morsetto di distribuzione WK / 5-10S / U/V0



Nr. Art.	57.504.3655.0
EAN	4015573600690
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	5
Larghezza/passo	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	5
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	52,5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	Attacco ad innesto piatto
Tipo di attacco 2	Attacco ad innesto piatto


Dati tecnici UL/CSA


Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	10 A
Field wiring di corrente	10 A
Sezione CSA	22-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	10 A


Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.271.4227.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 2	
Z7.271.4327.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 3	
Z7.271.4427.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 4	
Z7.271.5027.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 10	
Z7.271.5227.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 -12	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.4655.0	Piastrina di chiusura AP 5 S/V0	
Z7.271.4627.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI4 - 6	
Z7.271.4927.0	Ponte di collegamento isolato IVB WKI4 - 9	

Disegno tecnico







Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ℄ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ℄ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach QU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document QU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768-mK
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
		gezeichnet drawn	25.08.	Schmitt J.	57.504.3655.0 01K		
Maßstab/Scale 2:1		geprüft checked	-	-			
		Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ WK/5-10 S/U

Benennung/Title
VERTEILERKLEMME
mit Schraubanschluss
distribution terminal with screw connection

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

5750436550 01K_4 CAD\028 Schmitt 2005-08-29T06:06:09 1.000