Data sheet del prodotto

Nr. Art. 55.504.9153.0

Conduttore di protezione WKM 4 SL / 15/V0



Nr. Art.	55.504.9153.0
EAN	4015573210424
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

CAN-Ex ATEX

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN 15 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN 15 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	31,6 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm²
Massima sezione cavo rigido	6 mm²

Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm²
Massima sezione cavo flessibile	4 mm²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm
Coppia di serraggio montaggio su guida	0.5

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-14 AWG
Tensione UL	300 V
Factory wiring di corrente	30 A
Field wiring di corrente	30 A
Sezione CSA	22-10 AWG

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.090.0015.0	Guida TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0753.0	Piastrina di chiusura APM 4 SL / 15	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

Disegno tecnico

