Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.570.9055.0

Conduttore di protezione WKN 70 SL



Nr. Art.	57.570.9055.0
EAN	4015573662407
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni

CAN-Ex ATEX SEV SEV-Ex

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	70 mm²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	24 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	75,2 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite

Sezione minima cavo flessibile	10 mm²
Massima sezione cavo flessibile	70 mm²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm²
Massima sezione cavo semi-rigido	95 mm²
Lunghezza di spelatura	24 mm
Coppia di serraggio conduttore	6 Nm
Coppia di serraggio montaggio su guida	6 Nm


Dati tecnici UL/CSA


Sezione UL	6-2/0 AWG
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	6-2/0 AWG
Tensione CSA	600 V

Accessori


Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
04.242.6053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10	

Disegno tecnico





Hutschiene EN 60715 Cu -35x15
mounting rail EN 60715 Cu -35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Typ type
57.570.9055.0	WKN 70 SL

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: ✖

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	2004	
geprüft / checked	29.11.	Schmitt J.
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 57.570.9055.0 01K | Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
b	02.06.2015/	
a	28.07.2008/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: Typ WKN 70 SL/U

Benennung/Title: SCHUTZLEITERKLEMME
earth terminal

QU-PEM-08/91

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Nur die markierten Abmessungen sind von Interesse

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die gekennzeichneten Maße sind für unseres Kunden wichtig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.