

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 58.510.9055.0

Conduttore di protezione WT 10 PE



Nr. Art.	58.510.9055.0
EAN	4049088154096
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passso	10 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	1000 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	48 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,5 mm ²

Massima sezione cavo rigido	16 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,5 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	16 mm ²
Sezione minima cavo semirigido	16 mm ²
Massima sezione cavo semi-rigido	16 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	10 mm ²
Lunghezza di spelatura	13 mm
Coppia di serraggio conduttore	1,2 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	20-6 AWG
Tensione UL	600 V
Sezione CSA	20-6 AWG
Tensione CSA	600 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.283.8227.0	Spina di collegamento IVBWK 10- 2	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2555.0	Piastrina di chiusura AP WT 2,5-10 GR	
07.313.2655.0	Piastrina di separazione TW WT 2,5-10 GR	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

