


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 58.504.9155.0

Conduttore di protezione WT 4 D2/2 PE



Nr. Art.	58.504.9155.0
EAN	4049088164071
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



SEV-Ex



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	4 mm ²
Colore	verde-giallo
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	4
Larghezza/passso	6 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Guida DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	sì

Dati tecnici

Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	68 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,14 mm ²

Massima sezione cavo rigido	6 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	6 mm ²
Sezione massima conduttore flessibile	0,5 mm ²
Max. sezione cavo flessibile con puntale	4 mm ²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,5 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-10 AWG
Tensione UL	300 V
Sezione CSA	26-10 AWG
Tensione CSA	300 V

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.261.1227.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Spina di collegamento IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2855.0	Piastrina di separazione TW WT 4... GR	
07.313.3155.0	Piastrina di chiusura AP WT 4 D2/2 GR	

