

Ficha técnica de producto

Artículo N° 91.207.9900.2

Cable de conexión GST15i4KSBSX15 V 99WS

gesis® MINI Cable de conexión, hembra - macho, en la carcasa de 5 polos, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 10 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco



Artículo N°	91.207.9900.2
EAN	4049088329135
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	114,9 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	2, N, PE, 1
Color de la capota	Blanco

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Blanco
Diámetro del cable máx.	9,2 mm
Versión del cable	hembra - macho, en la carcasa de 5 polos
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Enchufe GST15i4
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST15i4

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C

Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	4,621 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	10 m
----------------	------