Ficha técnica de producto

Artículo Nº 91.232.2003.4

Cable de conexión GST15I3KSB- 15 W 20BR01

gesis® MINI Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Marrón



Artículo Nº	91.232.2003.4
EAN	4049088323003
Unidad de embalaje	30 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	Asignación de polos con codificación en colores: negro (1), gris (2), marrón (3)

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 4
Resistencia de continuidad	23,25 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Marrón
Codificación del polo	1, 2, 3
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	12 mm
Desforrado de manguera	100 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Enchufe GST15i3

Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,78 kWh/St
Certificación CPR	Eca


Dimensiones

Longitud total	2 m


Dibujo técnico

Buchsenteil/
female connector
braun/*brown*


"X"



Ansicht in Pfeilrichtung "X"
view in arrow direction "X"
M 2:1



1=schwarz/*black*
2=grau/*grey*
3=braun/*brown*



Kabel/*cable* H05VV-F 3X1,5 schwarz/*black*

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung bleiben vorbehalten. This document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. *part-no.*	L	Beispiel *example*	Typ *type*
91.232.XX03.4	XX in dm-Schritten *XX in dm-steps*	91.232.1003.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1513KSB- 15 10BR01
U1.232.XX03.4	XX in m-Schritten *XX in m-steps*	U1.232.1203.4 = 12 m/L=12000mm	GST1513KSB- 15 X12BR01

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	03.03.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 91.232.0203.4 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1513 KSB- 15 W ..BR01

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG

Buchse-fr.Ende, braun,Schraubanschluß,250V, 1,5qmm
pre assembled cable,female-free end,screw connect.