

Ficha técnica de producto

Artículo N° 91.222.7063.9

Cable de conexión GST15I2KSB- 15HW 70PB01

gesis® MINI Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel



Artículo N°	91.222.7063.9
EAN	4015573925113
Unidad de embalaje	15 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	6 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Resistencia de continuidad	80,25 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul pastel
Marcaje de polos	D1, D2
Color de la capota	Blanco

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	8 mm
Desforrado de manguera	21 mm
Preparación del final del conductor	Finales de cable comprimidos por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Blanco
Diámetro del cable máx.	7,5 mm
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Enchufe GST15I2
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	2.419 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	7 m
----------------	-----