Ficha técnica de producto

Artículo Nº 91.020.1053.0

Distribuidor GST15I2V 2P1T W WS

gesis® MINI Distribuidor en T, con opción de montaje, en cascada, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Blanco



Artículo Nº	91.020.1053.0
EAN	4049088225307
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	L, N
Número RAL del conector	9016

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	No
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,034 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	110 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	34,4 mm
Anchura	18,1 mm
Altura	29,5 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
07.418.9153.1	Soporte de sujeción GST15 h-/H-VT	

Dibujo técnico

