

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.536.0103.1

Distributori MST32I3V 2P1S25 01 BLC1

METALYNX² Distributore a T, con possibilità di montaggio, presa commutabile (protetta da 10 A) con cavo flessibile, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto blu

Nr. Art.	G5.536.0103.1
EAN	4049088220173
Quantità per ordine	25 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	blu
Marcatura del polo	L, N, PE

Piombo

Modello	Uscita commutabile
Fusibile (6,3 x 25 mm)	10 A
Caduta	Cavo con guaina LSQH
Numero poli di uscita	3
Sezione delle uscite	2,5 mm ²
Terminazione dell'uscita aperta	Terminale libero
Lunghezza dell'uscita	1 m
Lunghezza dell'estremità aperta	1 m
Lunghezza spelatura estremità aperta	10 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Colore codifica	Azzurro (C1)
Tipo di circuito	
Sezione interna	

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	si
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Uscita commutabile

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	si
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,721 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C

Trattamento superficie	Placcato argento
------------------------	------------------