

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.536.0103.3

Distributori MST20I3V 2P1S25 01 WSC3

METALYNX² Distributore a T, con possibilità di montaggio, presa commutabile (protetta da 10 A) con cavo flessibile, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	G5.536.0103.3
EAN	4049088219313
Quantità per ordine	25 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9016

Piombo

Modello	Uscita commutabile
Fusibile (6,3 x 25 mm)	10 A
Caduta	Cavo con guaina LSQH
Numero poli di uscita	3
Sezione delle uscite	2,5 mm ²
Terminazione dell'uscita aperta	Terminale libero
Lunghezza dell'uscita	1 m
Lunghezza dell'estremità aperta	1 m
Lunghezza spelatura estremità aperta	10 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Colore codifica	bianco (C3)
Tipo di circuito	
Sezione interna	4 mm ²

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Uscita commutabile

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,72 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento