Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.956.4542.5

Distributori MST20I6V 2P1M15 45 PBC5

METALYNX² Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con tubo flessibile in metallo, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello

Nr. Art.	G5.956.4542.5
EAN	4049088280900
Quantità per ordine	8 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 5
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	1, 3, 4, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	5024

Piombo

Modello	Distributore a T
Fusibile (6,3 x 25 mm)	
Caduta	Cavo con guaina LSQH
Numero poli di uscita	5
Sezione delle uscite	1,5 mm²
Terminazione dell'uscita aperta	Terminale libero
Lunghezza dell'uscita	4,5 m
Lunghezza dell'estremità aperta	4,5 m
Lunghezza spelatura estremità aperta	10 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Colore codifica	Blu pastello (C5)
Tipo di circuito	
Sezione interna	

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	3,198 kWh/St

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento