

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.451.0503.0

### Cavo preconfezionato MST20I5KC-S 25 050BRC0

METALYNX<sup>2</sup> Cavo di connessione, Spina - terminale libero,  
 Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale  
 20 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità  
 Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm<sup>2</sup>,  
 Colore della codifica / inserto Marrone

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | G5.451.0503.0 |
| EAN                 | 4049088277849 |
| Quantità per ordine | 5 Pezzo       |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale                   | 20 A                                                 |
| Tensione nominale                   | 250 V                                                |
| Tensione nominale di tenuta         | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento               | 2                                                    |
| Codifica meccanica                  | Codice 0                                             |
| Bloccabile                          | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto     | Marrone                                              |
| Marcatura del polo                  | 1, 2, 3, 4, 5                                        |
| Colore della custodia con serracavo | Nero                                                 |

#### Piombo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Modello               | Tubo metallico 16mm              |
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni |
| Conduttori singoli    | H07Z-R                           |
| Colore codifica       | Marrone (C0)                     |

#### Esecuzione

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sezione nominale conduttore     | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Grado di protezione (IP)        | IP20                     |
| Lunghezza di spelatura          | 10 mm                    |
| Lunghezza sguainatura           | 200 mm                   |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato                 |
| Tipo di cavo                    | Tubo metallico 16mm      |
| Tipo di cavo                    | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato    | Cavo di connessione      |
| Esecuzione lato 1               | Terminale libero         |
| Esecuzione lato 2               | Connettore MST20I5       |

#### Dimensioni

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lunghezza totale | 5 m |
|------------------|-----|