Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.352.0203.7

Cavo preconfezionato MST20I5KCB- 25P 020GEC7

METALYNX² Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto giallo

Nr. Art.	G5.352.0203.7
EAN	4049088245695
Quantità per ordine	15 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 7
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	giallo
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Cavo con guaina PVC
Conduttori singoli	
Colore codifica	giallo (C7)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	100 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore MST20i5
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m