Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.436.0403.3

Cavo preconfezionato MST20I3KC-S 25H 040WSC3

METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco

Nr. Art.	G5.436.0403.3
EAN	4049088310560
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Cavo con guaina PVC
Conduttori singoli	
Colore codifica	bianco (C3)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	2,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	100 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Connettore MST20i3

Dimensioni

Lunghezza totale	4 m