

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.331.0406.1

Cavo preconfezionato MST32I3KCB- 60 040BLC1

METALYNX² Cavo di connessione, Presa - terminale libero,
 Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale
 32 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità
 Eca, Lunghezza totale 4 m, Sezione nominale conduttore 6 mm²,
 Colore della codifica / inserto blu

Nr. Art.	G5.331.0406.1
EAN	4049088276385
Quantità per ordine	8 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	blu
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Piombo

Modello	Tubo metallico 16mm
Funzionamento interno	Conduttore singolo senza alogeni
Conduttori singoli	H07Z-R
Colore codifica	Azzurro (C1)

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	6 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	10 mm
Lunghezza sguainatura	800 mm
Preparazione del terminale cavo	stagnato
Tipo di cavo	Tubo metallico 16mm
Tipo di cavo	Presa - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Connettore MST32I3
Esecuzione lato 2	Terminale libero

Dimensioni

Lunghezza totale	4 m
------------------	-----