
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.051.0353.0

Connettore da pannello GST15I5L B1VB W PB01

gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, with fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo L, N, PE, D1, D2, Codifica meccanica Codice 2, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,034 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 21,5 mm, Altezza 12,2 mm, larghezza 31 mm



Nr. Art.	91.051.0353.0
EAN	4049088056321
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,034 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	21,5 mm
larghezza	31 mm
Altezza	12,2 mm