Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.050.5953.0

Distributori GST15I5Z 1P1 V WS

gesis® MINI Accoppiatore intermedio, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 1, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	91.050.5953.0
EAN	4049088016516
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	3, N, PE, 2, 1
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9016

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	1
Tipo di fissaggio	No
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Accoppiatore intermedio


Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,045 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	32,4 mm
larghezza	32 mm
Altezza	12,5 mm


Disegno tecnico






A-A






B-B



M/scale 1:1



Teilenummer/part no.	Farbe/color
91.050.5953.0	weiß/white
91.050.5953.1	schwarz/black

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material
Farbe/color: siehe Tabelle/see chart

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
2008		
gezeichnet drawn	01.06.	Winkler
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 91.050.5953.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.06.2008/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

ZWISCHENKUPPLUNG
für/for GST1515
Netzanschluss/mains connection

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ∠E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ∠E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

91050595300IK_4 CADM1025 Winkler 2008-06-03T10:43:08 1.000