Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.207.9900.2

Cavo preconfezionato GST15I4KSBSX15 V 99WS

gesis® MINI Cavo di collegamento, presa - spina, nella custodia a 5 poli, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 10 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	91.207.9900.2
EAN	4049088329135
Quantità per ordine	5 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	114,9 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Bianco

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Bianco
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	presa - spina, nella custodia a 5 poli
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST15i4
Esecuzione lato 2	Spina GST15i4

Materiale

Trattamento superficie	Placcato argento
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	4,621 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	10 m