Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.051.5553.0

Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V PB



Artículo Nº	92.051.5553.0
EAN	4049088287077
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Grado de protección (IP)	IP40
Codificación mecánica	Code 2
Codificación del polo	L, N, PE, D1, D2
Color de codificación	Azul pastel
Color de la carcasa	Negro
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Datos técnicos

Corriente Asignada	20 A
Número de polos	5
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo	Adaptador cable plano
Selección de fase	L1-L3
Tipo de conmutadores integrados	Sin
Codificación del polo	L, N, PE, D1, D2
Codificación mecánica	Code 2
Color de codificación	Azul pastel
Color de la carcasa	Negro
Transparente	No
Mecanismo de cierre	Cepo central
Resistencia máx. a temperatura continua del contacto	100 °C
Carga calorífica	0,59 kWh/St
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Selección de fase	No
Longitud	89,5 mm
Altura	37,2 mm

Anchura	61 mm

Tipo

Tipo	Adaptador cable plano
Selección de fase	L1-L3

Material

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,59 kWh/St


Dimensiones

Longitud	89,5 mm
Anchura	61 mm
Altura	37,2 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.566.9253.0	Tapón GST18I5 BUCHSEN	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
06.502.5810.0	Destornillador TX 10x25	
06.502.6000.0	Destornillador TX10	
99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Dibujo técnico



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Farbe/ colour	gezeichnet drawn	06.03.	Treschan	92.051.5553.0 01K	a
	/	Maßstab/Scale	pastellblau/ pastel blue	geprüft checked	-	-		
	/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	13.05.2015/	wieland		Type	Benennung/Title			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		GST18151 B1H PB	BUCHSENTEIL_5P_PB für Flachbandleitung female connector for flat cable			
Änderung/Revision								

920515553001K_2 CADW3034 HoffmannT 2015-05-13T11:24:49 1.000

3 QU-MEE-01/14 -