Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.031.5453.1

Adaptador de cable plano GST18I3I B1H F7V SW



Artículo Nº	92.031.5453.1
EAN	4049088287039
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Grado de protección (IP)	IP40
Codificación mecánica	Code 1
Codificación del polo	L, N, PE
Color de codificación	Negro
Color de la carcasa	Negro
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Tipo

Tipo	Adaptador cable plano
Selección de fase	L1-L3

Material

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,594 kWh/St

Dimensiones

Longitud	89,5 mm
Anchura	61 mm
Altura	42,8 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	

05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
06.502.5810.0	Destornillador TX 10x25	
06.502.6000.0	Destornillador TX10	
99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Dibujo técnico

