

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 94.435.1060.1

Cable de conexión BST14I3KFBS 50H 10SW

gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-H(ST) 2x2x0.8, certificación cpr Dca s1 d2 a1, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro



Artículo Nº	94.435.1060.1
EAN	4015573833166
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Resistencia de continuidad	35 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	1+, 2-
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	0,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de cableado	FB-H(ST) 2x2x0.8
Color del cable	Verde
Diámetro del cable máx.	6,1 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	BST14I3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	BST14I3 macho

Material

Superficie final	Dorado
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	70 °C

Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0,212 kWh/St
Certificación CPR	Dca s1 d2 a1

Dimensiones

Longitud total	1 m
----------------	-----