Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.420.4653.0

Derivador BST14I2V 2P1T PB02

gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel



Artículo Nº	93.420.4653.0
EAN	4015573693883
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Azul pastel
Marcaje de polos	1+, 2-
	5024

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T


Material


Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,034 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Dorado


Dimensiones


Longitud	37 mm
Anchura	13 mm
Altura	34 mm


Dibujo técnico











M 1:1

Typ: BST1412V_2P1T_____PB02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material		2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	gezeichnet / drawn	16.04.	Ritter		93.420.4653.0 01K		
Maßstab/Scale 2:1	geprüft / checked	-	-				
	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					
wieland Elektrische Verbindungen		Type	Benennung/Title: Verteiler Distribution unit BST14 Verteiler steckbar/BST14 Distribution unit pluggable Dimmen/dim				
Index	Datum / Blatt / Date / Sheet						
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E bekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

OU-PEM-08/91

9942046530K_2 CADM2031 Ritter 2012-04-16T11:01:12 1.000