Ficha técnica de producto

Artículo Nº 94.425.1000.7

Cable de conexión BST14I2KFBS 50 10GN01

gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	94.425.1000.7
EAN	4015573459854
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Resistencia de continuidad	35 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Verde
Marcaje de polos	1+, 2-
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	0,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de cableado	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Color del cable	Verde
Diámetro del cable máx.	6,1 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	BST14i2 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector BST14i2

Material

Superfície final	Dorado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C

Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,233 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m